


Aansluitschema 2 | Pelletketel i.c.m. buffervat (alleen verwarming)



Totaal overzicht benodigdheden

| Positie | Naam | Artikelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---------|-------------------|---------------|--|------------------------|
| 1 | Thermostaat | 7119 | CV_kamerthermostaat_programmeerbaar_Honeywell | 1 |
| 2 | Pomp | 7210 | CV_Verw_circulatiepomp_6m_opvoerh_130 mm_1½"-DN25 | 1 |
| | Kabel t.b.v. pomp | 7106 | CV_150cm 3-aderige stroomdraad met stekker | 1 |
| | Puntstuk 1" | 7009 | CV_puntstuk 1" _knel 22mm | 2 |
| | CV terugslagklep | 7002 | CV_terugslagklep_3/4_veerbelast | 1 |
| | Puntstuk | 7010 | CV_puntstuk 3/4" _knel 22mm | 5 |
| 3 | * Expansievat | 7084 | CV_expansievat_80L | 1 of 2 |
| 4 | * Flexibele slang | 7003 | CV_RVS_flex.slang_3/4_70cm | 2 |
| | * | 7004 | CV_RVS_flex.slang_3/4_50cm | 2 |
| | Vulkraan | 7047 | CV_vul kraan_3/4" | 1 |
| | Vulslang | 7133 | CV_vulslang_M/vaste kopp. 3,5mtr | 1 |
| | T-stuk | 7144 | CV_T-stuk_knel 22mm_3/4" _22mm | 1 |
| 5 | Anti condens klep | 7007 | CV_anticondensklep_3/4" _55° | 1 |
| | Schroefbus | 7012 | CV_schroefbus 1" _knel 22mm | 3 |
| 6 | * Buffervat | 7087 | CV_buffervat_500L_0 warmtewisselaar_blauw_(expansievat 80 liter nodig) | 1 |
| | * | 7026 | CV_buffervat 1000L_blauw_(expansievat 2 x 80 liter nodig of continue vulsysteem) | 1 |
| 7 | Ontluchter | 7130 | CV_snelontluchter_1/2" US | 1 |
| 7 | Verloop | 7078 | CV_gietijzeren_verloop_ring_1 ¼" x ½" | 1 |
| 8 | Schroefbus | 7012 | CV_schroefbus 1" _knel 22mm | 500L Buffervat |
| 8 | Verloop | 7128 | CV_gietijzer_zwart_verloop_1 1/2" x 1" US/IS | 1000L Buffervat |
| 8 | Schroefbus | 7009 | CV_puntstuk 1" _knel 22mm | 1000L Buffervat |
| 9 | Stop | 7123 | CV_gietijzer_zwart_stop_1 1/2" US | 500L Buffervat |
| 9 | Stop | 7123 | CV_gietijzer_zwart_stop_1 1/2" US | 1000L Buffervat |
| 10 | Stop | 7121 | CV_gietijzer_zwart_stop_1"US | 500L Buffervat |
| 10 | Stop | 7121 | CV_gietijzer_zwart_stop_1"US | 1000L Buffervat |
| 11 | Puntstuk | 7009 | CV_puntstuk 1" _knel 22mm | 500L Buffervat |
| | Drukmeter | 7207 | Verwarmingsmanometer 0-2,5 - 4 bar, 1/2" radiaal, 100 mm, met ventiel | 1 |
| 12 | Kogelkraan | 7089 | CV_kogelkraan_22 mm knel | 5 |

* afhankelijk van de situatie



Benodigheden pelletketel

| Positie | Naam | Artikelnummer | Omschrijving | Aantal |
|---------|-------------------|---------------|---|--------|
| 1 | Thermostaat | 7119 | CV_kamerthermostaat_programmeerbaar_Honeywell | 1 |
| 2 | Pomp | 7210 | CV_Verw_circulatiepomp_6m_opvoerh_130 mm_1½"-DN25 | 1 |
| | Kabel t.b.v. pomp | 7106 | CV_150cm 3-aderige stroomdraad met stekker | 1 |
| | Puntstuk 1" | 7009 | CV_puntstuk 1" knel 22mm | 2 |
| | CV terugslagklep | 7002 | CV_terugslagklep_3/4_veerbelast | 1 |
| | Puntstuk ¾ | 7010 | CV_puntstuk 3/4" knel 22mm | 5 |
| 3 | * Expansievat | 7084 | CV_expansievat_80L | 1 of 2 |
| 4 | * Flexibele slang | 7004 | CV_RVS_flex.slang_3/4_50cm | 2 |
| | | 7003 | CV_RVS_flex.slang_3/4_70cm | 2 |
| | Vulkraan | 7047 | CV_vul kraan_3/4" | 1 |
| | Vulslang | 7133 | CV_vulslang_M/vaste kopp. 3,5mtr | 1 |
| | T-stuk | 7144 | CV_T-stuk knel 22mm_3/4" _22mm | 1 |
| 5 | Anti-condens klep | 7007 | CV_anticondensklep_3/4" _55° | 1 |
| | Schroefbus | 7012 | CV_schroefbus 1" knel 22mm | 3 |

* afhankelijk van de situatie



Benodigdheden buffervat 500L

| Positie | Naam | Artikelnr. | Omschrijving | Aantal |
|---------|------------|------------|---|--------|
| 6 | Buffervat | 7087 | CV_buffervat 500L_0 warmtewisselaar_blauw | 1 |
| 7 | Ontluchter | 7130 | CV_snelontluchter_1/2" US | 1 |
| 7 | Verloop | 7078 | CV_gietijzeren_verloop_ring_1 1/4" x 1/2" | 1 |
| 8 | Schroefbus | 7012 | CV_schroefbus 1" knel 22mm | 2 |
| 9 | Stop | 7123 | CV_gietijzer_zwart_stop_1 1/2" US | 1 |
| 10 | Stop | 7121 | CV_gietijzer_zwart_stop_1"US | 3 |
| 11 | Puntstuk | 7009 | CV_puntstuk 1" knel 22mm | 2 |
| | Drukmeter | 7207 | Verwarmingsmanometer 0-2,5 - 4 bar, 1/2" radiaal, 100 mm, met ventiel | 1 |
| 8 en 11 | Kogelkraan | 7089 | CV_kogelkraan_22 mm knel | 5 |

* bij een buffervat van 500L adviseren bij een expansievat van 80L te gebruiken



Benodigdheden buffervat 1000L

| Positie | Naam | Artikelnr. | Omschrijving | Aantal |
|---------|------------|------------|---|--------|
| 6 | Buffervat | 7026 | CV_buffervat 1000L_0 warmtewisselaar_blauw | 1 |
| 7 | Ontluchter | 7130 | CV_snelontluchter_1/2" US | 1 |
| 7 | Verloop | 7078 | CV_gietijzeren_verloop_ring_1 1/4" x 1/2" | 1 |
| 8 | Verloop | 7128 | CV_gietijzer_zwart_verloop_1 1/2" x 1" US/IS | 4 |
| 8 | Schroefbus | 7009 | CV_puntstuk 1" knel 22mm | 4 |
| 8 | Kogelkraan | 7089 | CV_kogelkraan_22 mm knel | 5 |
| 9 | Stop | 7123 | CV_gietijzer_zwart_stop_1 1/2" US | 5 |
| 10 | Stop | 7121 | CV_gietijzer_zwart_stop_1"US | 4 |
| | Drukmeter | 7207 | Verwarmingsmanometer 0-2,5 - 4 bar, 1/2" radiaal, 100 mm, met ventiel | 1 |

* bij een buffervat van 1000L adviseren wij 2x een expansievat van 80L te gebruiken